

Spojni kabel NEBV-S1W37-E-2.5-LE10

Broj dijela: 539240

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
područje operacije	Samo za višepolne utični spojni terminal ventila VTSA / VTSA-F
Odgovara normi	DIN 47100
Oznaka linije	s nosačem natpisa
Težina proizvoda	392 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	37
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	10
Električni priključak 1, vrsta montaže	3x M4 vijci
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	10
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	10
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Otpor prenapona	1 kV
Duljina kabela	2.5 m
Kvaliteta upravljanja	Suitable for energy chains
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	30 mm
Radius savijanja, fleksibilno provodenje kabela	74 mm
Promjer kabela	7.4 mm
Struktura kabela	10 x 0,34 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.34 mm ²
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C

Svojstvo	Vrijednost
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	PA
Materijal izolacijske čahure	PVC