


Okretni razdjelnik GF-1/8-M5

Broj artikla: 539290

FESTO

Jednostavni okretni provod, 1 ulaz - 4 izlaza
Sila aktiviranja ovisi o startnoj visini.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4,1 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Normalni protok 1-2.1 (6->0)	490 l/min
Normalni protok 1-2.X otvoreno (6->0)	2.250 l/min
Maks. brzina vrtnje	3.000 1/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Use 5 µm filter when operating with water Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	1,95 Nm
Nazivni moment pritezanja	1,22 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno