

# Rotacijski razdjelnik GF-1/2-1/4

Broj dijela: 539292

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	15 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalan protok 1-2,1 (6→0)	4050 l/min
Normalan protok 1-2.X otvoren (6→0)	14130 l/min
Maks. broj okretaja	2500 rpm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Koristite filter od 5 µm kada radite s vodom Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Maksimalni moment zatezanja	8 Nm
Nazivni moment zatezanja	4.25 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS