



# Motorski vod KMTR-DC-SUB-15-M12-10

Broj artikla: 539316  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za spajanje električnog Mini klizača SLTE ili paralelne prihvatnice HGPLE s upravljačkom jedinicom za motor SFC-DC.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	s priborom
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1 A-coded to EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	12
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	11
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljeno
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 2, broj pinova/žica	15
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	11
Električni spoj 2, tip ugradnje	2x screw 4-40 UNC-2A
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,5 kV
Duljina kabela	10 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 50 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 80 mm
Promjer kabela	8 mm
Struktura kabela	4x(2x0,14)D+3x0,14 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 70 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	2
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	narandžasto