



Regulator tlaka LR-1/8-DB-7-MINI

Broj artikla: 539681

FESTO

Direktno upravljani regulator, radni tlak do 7 bara, s manometrom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Širina	44 mm
Serija	DB
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Regulator tlaka s manometrom
Funkcija kontrolera	sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni nazivni protok	≥ 800 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s prolaznim provrtom s kutnikom za držanje
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, okretni gumb	POM
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan