

# Kutna priključna ploča VABF-S4-2-A2G2-N18

Broj artikla: 539720

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F, radni priključci 2 i 4 skrenuti za 90°.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	18 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	155 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Material housing	Aluminijski tlačni lijev