


# Razdjelnik ventila za regulaciju tlaka LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI

Broj dijela: 540041

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Seriya	DB
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	na P-šipci direktno upravljani regulator klipa
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem
Radni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Raspon regulacije tlaka	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7 psi...100 psi
Maks. histereza tlaka	0.5 bar
Normalni nazivni protok	1000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	750 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal vijčani čep	Čelik pocinčano
Materijal odstoynih vijaka	Kovana aluminijska legura
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura
Materijal brtvenog prstena	PVC
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	PA ojačan