


Adapter sabirnice polja FBA-CO-SUB-9-M12

Broj dijela: 540324

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	CANopen DeviceNet
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	9
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	6
Električni priključak 1, vrsta montaže	2x vijak 4-40 UNC-2A
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, broj pinova / žica	5
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	5
Nazivni radni napon DC	24 V
Duljina kabela	0.1 m
Promjer kabela	6.3 mm
Struktura kabela	4 x 0,34 mm ² oklopljeni
Nazivni presjek vodiča	0.34 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)