

Spojni kabel KVI-CP-3-WS-WD-2

Broj dijela: 540329

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatne funkcije | Contact 3 of socket 1 mm leading |
| Oznaka linije | s priborom |
| Učestalost priključivanja | 500 |
| Težina proizvoda | 116.2 g |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Stranica Field uređaja |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | pod kutom |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | M9x0,5 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 5 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 5 |
| Električni priključak 1, vrsta montaže | Vijčana brava |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Kontrolna strana |
| Senzor električnog priključka 2, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | Utikač |
| Električni priključak 2, utičnica za kabel | pod kutom |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | M9x0,5 |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 5 |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 5 |
| Električni priključak 2, vrsta montaže | Vijčana brava |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...30 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 1.6 A |
| Napomena o trenutnoj nosivosti na 40 ° C | 2,3 A za 0,34 mm ² 3,6 A za 0,49 mm ² |
| Otpor prenapona | 1.5 kV |
| Duljina kabela | 2 m |
| Kvaliteta upravljanja | Suitable for energy chains |
| Linija uvjeta ispitivanja | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 75 mm |
| Promjer kabela | 5.5 mm |
| Struktura kabela | 2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ² oklopljeni |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazivni presjek vodiča | 0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ² |
| Klasa zaštite | IP65 IP67 |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...80 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Stupanj onečišćenja | 1 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| Materijal omotača kabela | TPE-U (PUR) |
| Boja omotača kabela | svijetlo siva |
| Materijal za kućište | PA PBT TPE-U (PUR) |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal za zaključavanje vijkom | Mjed, niklani |
| Materijal utikačkih kontakata | Pozlaćena bronca Mjed, pozlaćen |
| Materijal izolacijske čahure | TPE-U (PUR) |