

Komplet za mjerenje tlaka DPA-40-10-MA-SET

Broj dijela: 540781

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 837-1
Manometar nazivne veličine	27
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	s vanjskim navojem
Radni tlak	10 bar
Klasa točnosti mjerenja	4
Klasa zaštite	IP43
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Položaj montaže	po želji
Pneumatski priključak	R1 / 8
Težina proizvoda	16 g