

# Jedinka pogona kuglaste slavine VZPR-BPD-22-R212

Broj artikla: 540874

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 2 1/2",  
PN25, thread EN 10226-1.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina Zakretni pogon
Način aktiviranja	električno pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	CNOMO s unutarnjim navojem
Priključak procesnog ventila	Rp2 1/2
Indikacija sklopnog položaja	Smjer gumba = smjer protoka
Nazivni promjer DN	63
Pogonski tlak, pogon kuglaste slavine	1 ... 8,4 bar
Nazivni tlak armature	25
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Težina proizvoda	7.300 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju