


# Jedinka pogona kuglaste slavine VZPR-BPD-22-R212R

Broj artikla: 540878

FESTO

sastavljeno od pneumatskog zakretnog pogona DAPS, kombinirano s  
2/2-smjernim kuglastom slavinom VAPB u izvedbi od nehrđajućeg čelika.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina Zakretni pogon
Način aktiviranja	električno pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	CNOMO s unutarnjim navojem
Priključak procesnog ventila	Rp2 1/2
Indikacija sklopnog položaja	Smjer gumba = smjer protoka
Nazivni promjer DN	65
Pogonski tlak, pogon kuglaste slavine	1 ... 8,4 bar
Nazivni tlak armature	63
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Dopuštenje za prehrambene artikle	ne
Težina proizvoda	14.400 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3