


Sabirnički čvor CPX-FB32

Broj artikla: 541302

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Feldbus sučelje	Utičnica M12x1, 4-polna, D-kodirana
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnoza orijentirana na kanal i modul - Podnapon modula - Memorija dijagnoze
Potporna konfiguracije	EDS datoteka
Parametriranje	- Ponašanje dijagnoze - Reakcija otporna na ispade - Forsiranje kanala - Ponašanje u praznom hodu - Ugađanje signala - Parametar sustava
Dodatne funkcije	- Aciklički pristup podacima preko "Explicit Message" Aciklički pristup podacima preko Ethernet - IP adresiranje preko DHCP, DIL-sklopke ili uređaja za rukovanje Kanalno-orijentirana dijagnostika pomoću sabirnice polja "fieldbus-a" Start parametriziranja u normal tekstu preko Feldbusa Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Baud brzina	10/100, full/half dupl. MBit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 65 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	125 g
Maksimalni volumen adrese za izlaze	64 Byte
Maksimalni volumen adrese za ulaze	64 Byte
Protokol	EtherNet/IP
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	IO: status UI/Izl MS: Status modula NS: Status mreže TP: Mreža aktivna
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametriranje PL: Opskrba teretom PS: Napajanje elektronike, napajanje senzora SF: Sustavna greška
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan PC