



T utični spoj NEDU-M8D3-M12T4

Broj artikla: 541597

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Učestalost priključivanja	500
Područje pogonskog napona AC	60 V
Područje pogonskog napona DC	60 V
Nazivni pogonski napon AC	60 V
Nazivni pogonski napon DC	60 V
Strujna opteretivost	4 A
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-25 ... 85 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Maks. pritezni moment	0,3 Nm kod M8 0,5 Nm kod M12
Težina proizvoda	16,9 g
Električni priključak	prema EN 60947-5-2 Utikači / utičnice M12x1 / M8x1 4-polno / 3-polno
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Boja, kućište	crno
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed kromirano poniklano
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)-ojačan
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed pozlaćeno