

Robusna savitljiva cijev PAN-R-12X2,2-SI

Broj artikla: 541678

FESTO

izvana kalibrirano, za visoke tlakove do 20 bara, termički i mehanički visoko opteretivo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	12 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	46 mm
Unutarnji promjer	7,6 mm
Min. radijus savijanja	30 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,5 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 507,5 psi
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,0698 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 12 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 62 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-A