

# Razdjelni modul MS12-FRM-G

Broj artikla: 541681

FESTO

za raspodjelu komprimiranog zraka bez nepovratne funkcije.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul odvojka
Pogonski tlak	0 ... 20 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smjeru protoka 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	3.000 g
Pneumatski priključak 1	Modul podnožja
Pneumatski priključak 2	Modul podnožja
Pneumatski priključak 3	G2
Pneumatski priključak 4	G1
Material housing	Aluminijski tlačni lijev