

Pick&Place


DHSP-HMPL20-HMPL16

Broj artikla: 542974

FESTO

sastavljen od lakih osovina za rukovanje, kompaktan i modularan s uloškom za pričvršćenje i međupoložajem. Definirani interfecei prema Festo okretnom programu i programu prihvatnica. Naručiti kao montažni sklop ili kompletno montiran i instaliran.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Pick&Place 1.0
Korisni teret	0 ... 2 kg
Pogon Z-os	HMPL-16
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Međupozicija Z-os	1-struko
Hod Z-os	0 ... 160 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	HMPL-20
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Međupozicija Y-os	1-struko
Hod Y-os	0 ... 200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,02 mm