


Linijski portal DHSL-DGE25RF-SLT16

Broj artikla: 542988

FESTO

sastavljen od električne osi zupčastog remena s valjkastom vodilicom i kompaktnim Mini klizačem, visoko dinamičko pozicioniranje.
Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica.
Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 1.0
Korisni teret	0 ... 2 kg
Pogon Z-os	SLT-16
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	0 ... 150 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s valjkastim vodenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 2.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,1 mm