


Linijski portal DHSL-2DGE25RF-HMPL20

Broj artikla: 542993

FESTO

sastavljen od električne osi zupčastog remena s valjkastom vodilicom i vodećom osovinom i lakom osovinom rukovanja, visoko dinamičko pozicioniranje i modularna višestrukost. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 2.0
Korisni teret	0 ... 4 kg
Pogon Z-os	HMPL-20
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Međupozicija Z-os	1-struko
Hod Z-os	0 ... 200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	2x DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s valjkastim vodenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 2.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,1 mm