


Linijski portal DHSL-2DGPL40S-DGEA25

Broj artikla: 543015

FESTO

sastavljeno od pogona bez klipnjače s vodećom osovinom i električnom osi prečke, visoko dinamički sa Soft Stopom, precizno, električno pozicionirano. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 4.0
Korisni teret	0 ... 10 kg
Pogon Z-os	DGEA-25
Vrsta pogona Z-os	električno Zupčasti remen DGEA
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 600 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,05 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,05 mm
Pogon Y-os	2x DGPL-40-SPC11
Vrsta pogona Y-os	servopneumatski
Međupozicija Y-os	2-struko
Hod Y-os	0 ... 1.600 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 1 mm