


# Prostorni portal DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-HMPL20

Broj artikla: 543036

FESTO

sastavljen od električnih osovina sa zupčastim remenom s valjkastom vodilicom, vertikalna modularna os rukovanja, točno pozicioniranje. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Prostorni portal 2.0
Korisni teret	0 ... 4 kg
Pogon Z-os	HMPL-20
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Međupozicija Z-os	1-struko
Hod Z-os	0 ... 200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	2x DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s valjkastim vodenjem 2x
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 1.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,1 mm
Pogon X-os	DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona X-os	električno Zupčasti remen s valjkastim vodenjem
Međupozicija X-os	proizvoljno
Hod X-os	0 ... 3.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju X-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji X-os	± 0,1 mm