

Spojna komponenta KVI-CP-3-SSD

Broj dijela: 543252

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s vanjskim navojem
Težina proizvoda	48 g
Električni priključak	5-polni Utičnica Ravna utičnica / ravni utikač M9 Utikač
Područje pogonskog napona DC	60 V
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Materijalne brtve	NBR
Položaj montaže	po želji