

Višepinski čvor VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Broj dijela: 543415

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	16 za monostabilne ventile 8 za bistabilne ventile
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	539 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Električni priključak	19-pin Utikač prema CNOMO E03.62.530.N
Materijalni pokrov	PA
Materijal za kućište	Lijevani aluminij