


# Pneumatika - pripajanje

## VABA-S6-1-X1

Broj artikla: 543416

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F, služi kao adapter između paralelnog ulančavanja u bloku i serijskog ulančavanja CPX.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Priključak ventilskih blokova	Tip 44, VTSA
Dijagnoza	Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mjesta	16 kod bistabilnih ventila 32 kod monostabilnih ventila
LED pokazi	1 group diagnostics Channel status on valves
Parametriranje	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 15 mA (opskrba pogonskim naponom elektronika) Tipično 50 mA (opskrba naponom tereta ventila)
Maks. opskrba strujom po kanalu	0,2 A
Maks. sumarna struja po modulu	4 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod dodatnog napajanja
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	590 g
Električno aktiviranje	Feldbus
Električni priključak	preko CPX
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	PA
Material housing	Aluminijski tlačni lijev