

# Spojka EAMC-30-32-6.35-8

Broj artikla: 543421

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Promjer 1 prihvata       | 6,35 mm                |
| Promjer 2 prihvata       | 8 mm                   |
| Veličina                 | 30                     |
| Nazivna duljina          | 32 mm                  |
| Položaj ugradnje         | proizvoljno            |
| Maks. brzina vrtnje      | 8.000 1/min            |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %               |
| Temperatura okoline      | -25 ... 60 °C          |
| Moment tromosti mase     | 5,87 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi okretni moment | 6,5 Nm                 |
| Težina proizvoda         | 48 g                   |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno          |