


Uređaj za posluživanje FED-700

FESTO

Broj artikla: 543442
Proizvod u napuštanju

Pokaz i uređaj za posluživanje s LCD grafičkim dieplejem za priključak na SPS sustave, s 1 funkcijskom tipkom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Dubina ugradnje | 71 mm |
| Visina | 187 mm |
| Duljina | 232 mm |
| Maks. debljina prednje ploče | 5 mm |
| Memorija korisnika | 32 Mbyte |
| Broj LED-ova korisnika | 1 |
| Broj funkcijskih tipaka | 1 |
| Sat stvarnog vremena | da |
| Liste događaja | 1.024 |
| Memorija recepata | 32 kByte |
| Alarmi | 1.024 |
| Odstupanje, sat stvarnog vremena | 130 s / mjesec |
| Broj boja | 64 k |
| Broj LED-ova sustava | 4 |
| Pokaz | TFT boja |
| Svojstvo pokaza | Touchscreen |
| Veličina pokaza | 7,5" |
| Rezervna baterija | 3 V / 270 mA litij |
| Područje pogonskog napona DC | 18 ... 30 V |
| Rezolucija zaslona | VGA, 640x480 Pixel |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Primljena struja kod nazivnog pogonskog napona | 1,1 A |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 5 - 85 % ne kondenzira se |
| Mehanička zaštita | IP65 s prednje strane, IP20 sa stražnje strane |
| Temperatura okoline | 0 ... 45 °C |
| Dozvola | c UL us - Listed (OL) RCM Mark |
| Težina proizvoda | 1.600 g |
| AUX-sučelje | Sub-D 9-polno Utičnica |
| Sučelje pisača | RS232 Sub-D 15-polni Utičnica |
| PC-sučelje | RS232 Sub-D 15-polni |

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------|---|
| | Utičnica |
| Sučelje programiranja | 9,6 - 38,4 kBd |
| SPS-sučelje | RS232 Sub-D 15-polni Utikači |
| Ethernet sučelje | RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet sučelje optičko 10 MBd |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče |
| Softver programiranja | FED Designer 6.06 ili viši |