

Uređaj za posluživanje

FED-5010

Broj artikla: 543448

FESTO

Pokaz i uređaj za posluživanje s LCD grafičkim dieplejem za priključak na SPS sustave.

Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	101 mm
Visina	307 mm
Duljina	392 mm
Maks. debljina prednje ploče	5 mm
Memorija korisnika	32 Mbyte
Sat stvarnog vremena	da
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mjesec
Broj boja	64 k
Pokaz	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	15"
Rezervna baterija	3 V / 270 mA litij
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija zaslona	XGA, 1024x768 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Primljena struja kod nazivnog pogonskog napona	1,5 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 s prednje strane, IP20 sa stražnje strane
Temperatura okoline	0 ... 45 °C
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Težina proizvoda	3.800 g
AUX-sučelje	Sub-D 9-polno Utičnica
Sučelje pisača	RS232 Sub-D 15-polno Utičnica
SPS-sučelje	RS232 Sub-D 15-polno Utikači
USB sučelje	da
Ethernet sučelje	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet sučelje optičko 10 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja u prednju ploču
Materijal - napomena	RoHS sukladno