


Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4:C3J3M1-WP

Broj artikla: 543564

FESTO

Sastoji se od ručnog zapornog ventila, filtra-regulacionog ventila, zauljivača, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 5 µm, s manometrom, zaporna glava regulatora, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispust kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Veličina | 4 |
| Serija | MS |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s integriranom bravom |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna košara |
| Pokaz tlaka | s manometrom |
| Pogonski tlak | 1,5 ... 14 bar |
| Područje regulacije tlaka | 1 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 700 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.500 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 1/4 NPT |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |
| Material bowl | PC |