


Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4:C3J4M1-WP

Broj dijela: 543570

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 4 |
| Serijska | MS |
| Brava za aktiviranje | Rotary knob with integrated lock |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Odvod kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Regulator filtra s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač magle |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem |
| Zaštita školjke | Plastična zaštitna košara |
| Indikator tlaka | s manometrom |
| Radni tlak | 2 bar...12 bar |
| Raspon regulacije tlaka | 1 bar...12 bar |
| Normalni nazivni protok | 700 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: -] |
| Srednja temperatura | 5 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | 5 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 1500 g |
| Vrsta montaže | s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 1/4 NPT |
| Materijal za kućište | Lijeveni aluminij |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------|------------|
| Materijalna školjka | PC |