


Membransko sušilo zraka MS6-LDM1-1/2-P40-Z

Broj artikla: 543651

FESTO

Reducirano rosište, s metalnom zdjelicom, smjer protoka zdesna nalijevo.

Pozor: Za trajno besprijevano funkcioniranje uređaja bezuvjetno je potrebno predfiltriranje pogonskog zraka mikrofiltrrom 0,01 µm (preostale čestice < 0,1 µm, preostali sadržaj ulja < 0,1 mg/m³)!



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Membranski sušač |
| Pogonski tlak | 3 ... 12,5 bar |
| Normalni nazivni protok | 400 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Sniženje rosišta | 20 K |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Temperatura medija | 2 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 2 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 1,3 kg |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljuska | Aluminijska legura za gnječenje |