


# Ulazni modul CPX-16DE

Broj dijela: 543815

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. Blok ulančavanja i tehnologiju povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	41 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	ovisno o priključnom bloku
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA ojačan PC
LED indikatori	1 grupna dijagnostika 16 Status kanala
dijagnoza	Kratki spoj / preopterećenje po kanalu
Parametarizacija	Vrijeme odbijanja ulaza Vrijeme produžetka signala Ponašanje nakon kratkog spoja Modul za praćenje
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 15 mA
Broj ulaza	16
Unosi karakterističnih krivulja	IEC1131-T2
Razina prebacivanja	Signal 0: $\leq 5$ V Signal 1: $\geq 11$ V
Prebacivanje logičkih ulaza	PNP (pozitivno prebacivanje)
Unesite vrijeme odbijanja	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms može se parametrirati)
Max. ukupni ulazni strujni po modulu	1.8 A
Električni izolacijski kanal - kanal	ne
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	ne
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji elektronički osigurač po modulu