

Priključni blok CPE10-PRS-1/4-6

Broj dijela: 543825

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Mjera rastera | 16 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maksimalni broj položaja ventila | 6 |
| Maksimalni broj tlačnih zona | 2 |
| Pritisak rasprskavanja | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Radni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | -5 °C...50 °C |
| Temperatura okoline | -5 °C...50 °C |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila | 1.2 Nm |
| Težina proizvoda | 323 g |
| Vrsta montažnog priključnog bloka | s prolaznom rupom |
| Vrsta montažnog ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne šine | Kovana aluminijska legura |