



# Beskontaktni prekidač SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

Broj artikla: 543871

FESTO

električno, beskontaktno, NPN, za pogone s T-utorom, montaža odozgo, s utikačem M8.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga DC	3 W
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel s utikačem M8x1 3-polni okretljivi navoj
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Uvjeti ispitivanja kabela	Energetski lanac: 5 milijuna ciklusa, radijus savijanja 75 mm Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivnja na upit Uvjeti ispitivanja na upit
Duljina kabela	0,3 m
Svojstvo vodiča	Standard+energetski lanac
Informacija o materijalu, plašt kabela	TPE-U(PU) postojano na ulje
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen može se uložiti odozgo u utor
Težina proizvoda	8,9 g
Informacija o materijalu, kućište	Mjed PA TPE-U(PU) visokolegirani čelik, nehrđajući poniklano
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP68