


Pretvarač signala SVE4-IS-R-HM8-2P-M8

Broj dijela: 544218

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
Temperatura okoline UL	-20 °C...60 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Raspon signala	0 - 20 mA +/- 0,6 mA
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Uklopni izlaz	2xPNP
Funkcija prebacivanja	Slobodno programabilno
Funkcija sklopnog elementa	preklopni
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Otpornost na preopterećenje	dostupno
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 2, broj pinova / žica	4
Električni priključak 2, vrsta montaže	Vijčana brava
Težina proizvoda	19 g
Materijal za kućište	ABS
Opcije podešavanja	Učenje
Klasa zaštite	IP65
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L