


# Priključna ploča VMPA1-IC-AP-S-1-EX2

Broj artikla: 545448

FESTO

za ventilski blok MPA-S.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20,2 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	10,5 mm
Pogonski tlak	3 ... 8 bar
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
ATEX kategorija plina	II 3G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex nA II T4 X
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Ex temperatura okoline	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Električni priključak	Utikači M8
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 3	M7
Pneumatski priključak 4	M7
Pneumatski priključak 5	M7
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev