


Pokrov NECV-S1W37

Broj artikla: 545974

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F, za vlastitu ugradnju bez kabela



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje primjene	Samo za multi-pinski utični priključak ventilskog bloka VTSA/VTSA-F
Težina proizvoda	180 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	37
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	37
Električni spoj 1, tip ugradnje	3x vijak M4
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Krimpani kontakti
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1 kV
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Promjer kabela	5 ... 13 mm
Nazivni presjek vodiča	0,08 ... 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	PA