

# Kompaktni cilindar ADVU-1"-1/4"-A-P-A

Broj artikla: 546332

FESTO

za prepoznavanje pozicije, kraj klipnjače s vanjskim navojem.  
Isporučuje se i matica za navoj na klipnjači .  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,25 "
Promjer klipa	1 "
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	dvoradno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Pogonski tlak	14,5 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Energija naleta u krajnjim položajima	0,0738 J
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	56 lbf
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	66 lbf
Pokretna masa kod hoda 0 mm	0,917 oz
Prirast težine po 10 mm hoda	0,988 oz
Osnovna težina kod hoda 0 mm	6,349 oz
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	0,212 oz
Pneumatski priključak	UNF10-32
Pogonski tlak [psi]	14,5 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje