

Osnovni ventil LFMA-D-MINI-U



Broj artikla: 546439

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča. Uložak filtra 0,01 µm s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Seriya	D
Veličina	Mini
Konstruktivna struktura	Filter s vlaknima
Finoća filtra	0,01 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Pogonski tlak	13,8 ... 240 Psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plinovi
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	33,8 ... 140 °F
Temperatura okoline	14 ... 140 °F
Preostali sadržaj ulja	0,00000027 oz/yd ³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Težina proizvoda	8,75 oz