

Osnovni ventil LF-D-5M-MIDI-A-U

Broj dijela: 546460

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Seriya	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	5 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Maksimalna količina kondenzata	1,46 fl oz (US)
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	28 psi...180 psi
Normalni nazivni protok	56 cfm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	14 °F...140 °F
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	41 °F...140 °F
Temperatura okoline	41 °F...140 °F
Težina proizvoda	19691 oz
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC