


# Viličasta glava SG-UNF3/8"-24-B

Broj artikla: 546540

FESTO

sa šestobridnom maticom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	UNF3/8-24
Zasnovano na normi	DIN 71752 ISO 8140
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	3,696 oz
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting pin	Čelik pocinčano
Material clevis	Čelik pocinčano
Material nut	Čelik pocinčano