

Plastična savitljiva cijev

PUN-1/8X1/32-U-BL

Broj artikla: 546578

FESTO

kalibrirano izvana, prikladno za QS i QB utične priključke.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Old part no. 13013791



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer inča	1/8
Unutarnji promjer inča	1/16
Min. radijus savijanja	0,2 "
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14 ... 150 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Temperatura okoline	-68 ... 140 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,077 oz/ft
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 98 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)