

Plastična savitljiva cijev

PUN-5/16X1/16-U-SW

Broj artikla: 546585

FESTO

kalibrirano izvana, prikladno za QS i QB utične priključke.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Old part no. 13013798



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer inča	5/16
Unutarnji promjer inča	3/16
Min. radijus savijanja	0,594 "
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14 ... 150 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Temperatura okoline	-68 ... 140 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,412 oz/ft
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	A 98 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)