

Izlazni modul CP-A08-M12-EL-Z

Broj dijela: 546924

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	neobavezno: s prolaznim provrtom s cilindrom
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMC
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijalni pokrov	PA ojačan
LED indikatori	3 Dijagnostika modula 8 dijagnostika kanala 8 Status kanala
Maksimalni broj izlaza	8
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Raspon radnog napona istosmjerni napon opterećenja	24 V
Napomena o naponu opterećenja	Via load voltage connection (24 V DC)
Preostali napon valovitog opterećenja	4 vss
Izlazi karakteristične krivulje	IEC1131-T2
Prebacivanje logičkih izlaza	PNP (pozitivno prebacivanje)
Maksimalna ukupna struja po modulu	4 A
Električni izolacijski kanal - kanal	ne
Zaštita (kratki spoj)	unutarnja elektronička sigurnost po grupi