


Vakumski filter VAF-DB-1/4

Broj dijela: 547261

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	okomito
Finoća filtra	80 µm
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Napomena o radnom tlaku	Koristiti samo u otvorenim vakuumskim sustavima
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja	8.7 Nm
Težina proizvoda	71 g
Vrsta montaže	Instalacija linije sa zidnim/površinskim držačem
Pneumatski priključak	G1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	PP ojačan
Materijalna školjka	PA
Pogodnost impulsa izbacivača	7 bar