


Priključna ploča VMPAF-AP-2-1-EMS-4

Broj artikla: 547493
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	47,6 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	10,5 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	2
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev