


Brzi ispušni ventil VBQF-U-G18-E

Broj dijela: 547531

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzi ispuh
Odabir dodatne funkcije	s prigušivačem zvuka
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalan protok odzračivanja 0,6→0 MPa (6→0 bara, 87→0 psi)	1300 l/min
Normalna nominalna ventilacija protoka 0,6→0,5 MPa (6→5 bara, 87→72,5 psi)	350 l/min
Radni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Materijal za kućište	Lijevani aluminij Lijevani cink
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Nazivna veličina	5 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Srednja temperatura	-20 °C...80 °C
Razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
Težina proizvoda	84.2 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR