

# Y-priključak NPFB-Y-R38-2G38-MFF


Broj artikla: 547742

FESTO

za spajanje s cijevima.

Kod primjene R i G navojnih rukavaca preporučuje se kao dodatno sredstvo brtvljenja brtvena vrpca za navoje ili tekuće brtvilo.

Alternativno se kod brtvljenja rukavaca s G navojem može primijeniti aksijalni brtveni prsten od mekog alumnija Al 99,5.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                             | Vrijednost                                     |
|--------------------------------------|--|
| Informacija o materijalu, priključak | Mjed<br>poniklano                              |
| Veličina pakiranja                   | 10   |
| Pogonski tlak                        | -0,95 ... 40 bar                               |
| Pogonski medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Klasa korozione otpornosti KBK       | 1  |
| Temperatura okoline                  | -20 ... 150 °C                                 |
| Težina proizvoda                     | 52 g   |
| Pneumatski priključak 1              | R3/8   |
| Pneumatski priključak 2              | G3/8   |
| Materijal - napomena                 | RoHS sukladno                                  |