

# Amortizer DYEF-M6-Y1F

Broj artikla: 548372

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M6
Hod	3,1 mm
Prigušivanje	Pneumatsko prigušenje s metalnim fiksnim graničnikom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	3,1 mm
Maks. primljena energija po hodu	0,03 J
Težina proizvoda	5,1 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik