


Multipol utičnica NECA-S1G9-P9-MP2

Broj artikla: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20 mm
Visina	62 mm
Duljina	61 mm
Dozvoljeni promjer kabela	5 ... 10 mm
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost	1 A
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95% ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	60 g
Presjek priključka	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Električni priključak	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	PA pojačan
Informacija o materijalu, vijci	Čelik