


Pokrivna kapa CPX-M-AK-C

Broj artikla: 548753

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	30 mm
Visina	58 mm
Duljina	22 mm
Dozvola	UL94 V0
Težina proizvoda	54 g
Mehanička zaštita	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	Cinkov tlačni lijev poniklano
Material seals	NBR
Relativna vlažnost zraka	5 - 90 % ne kondenzira se